


Lame



| Codice | D | S | s | d | Z |
|--------|-----|-----|-----|----|-----|
| LA0001 | 160 | 2,8 | 2,0 | 20 | 34 |
| LA0002 | 180 | 2,8 | 1,8 | 60 | 36 |
| LA0003 | 180 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
| LA0093 | 180 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
| LA0004 | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
| LA0048 | 200 | 2,8 | 1,8 | 30 | 36 |
| LA0005 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
| LA0006 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
| LA0116 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
| LA0007 | 350 | 3,5 | 2,4 | 30 | 108 |
| LA0008 | 400 | 3,5 | 2,4 | 30 | 120 |
| LA0025 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
| LA0109 | 450 | 4,0 | 2,8 | 80 | 138 |
| LA0117 | 450 | 4,8 | 3,5 | 80 | 138 |

| Codice | D | S | s | d | Z |
|--------|-----|-----|-----|----|-----|
| LK0022 | 215 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 |
| LK0001 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 |
| LK0002 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
| LK0003 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| LK0004 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
| LK0005 | 300 | 3,2 | 2,0 | 30 | 48 |
| LK0006 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 |
| LK0011 | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
| LK0007 | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
| LK0008 | 350 | 3,2 | 2,2 | 30 | 84 |
| LK0009 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |

- 1= LAMA CON 3 CAVE
- 2= LAMA CON 4 CAVE
- 3= DENTE AKE
- 4= DENTE ALTERNATO

